

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, na kolesih, Tip: DE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948142 DE
GTIN	4062406074081
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju, z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov. Nastavek s predalom za tipkovnico s stransko luknjasto pločevino 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix.

Ohišje za računalnik z ventilatorjem in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno ploščo iz bambusa.

Na 4 kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro, \varnothing 125 mm), nameščeni so tudi ročaji.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Fiksno vgrajena **električna instalacija** obsega letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Mere pritisne kape	236×290 mm
Širina	750 mm
Globina v G	20
Širina v G	30
Višina	1170 mm
Masa	69 kg
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Tip vtikača, vhod	F
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11