

Garant**Omara za prenosni računalnik, Število predelkov/tip: 7/DE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944520 7/DE
GTIN	4062406074142
Razred artikla	91K

Opis**Izvedba:**

Omara za prenosni računalnik/mobilni telefon s 7 predelki z možnostjo zaklepanja. V vsakem predelku je na voljo po en 230 V AC priključek z vtičnico tipa F in USB-vtičnico tipa A za polnjenje pametnih telefonov, tablic itd. Na zadnji strani je električni priključek s kablom dolžine 1,5 m z vtičnico nemške izvedbe tipa F.

Standard:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata predelkov antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Višina	1850 mm
uporabna višina na prekat	200 mm
Globina	520 mm
Masa	46 kg

Število žepov	7
Širina	400 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Število vtičnic, tip F	7
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omare za polnjenje akumulatorjev

Pribor

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221
--	--------