

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja, Tip: DE



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 948201 DE |
| GTIN | 4062406074159 |
| Razred artikla | 9GS |

Opis

Izvedba:

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitve računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa.

Obseg dobave:

Fikso vgrajena **električna instalacija** obsega letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m, ventilator kot zaščito pred pregrevanjem.

Lakiranje:

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--------|---------|
| Višina | 1020 mm |
|--------|---------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Širina | 1000 mm |
| Globina v G | 28 |
| Masa | 97 kg |
| Globina | 700 mm |
| Širina v G | 40 |
| Uporabna višina spodnje omare | 645 mm |
| Uporabna širina leve spodnje omare | 700 mm |
| Uporabna širina desne spodnje omare | 223 mm |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Stikalo za vklop-izklop | da |
| Tip vtikača, vhod | F |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Računalniška delovna postaja |

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11