

Garant GRIDLINE

**Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, na kolesih, Tip: IT****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948222 IT
GTIN	4062406074357
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitve računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa.

Na 4 kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro, Ø 125 mm), nameščeni so tudi ročaji.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Tehnični opis**

Globina	700 mm
Mere pritisne kape	346×290 mm
Širina v G	40

Globina v G	28
Masa	97 kg
Višina	1170 mm
Širina	1000 mm
Uporabna širina leve spodnje omare	700 mm
Uporabna širina desne spodnje omare	223 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Tip vtikača, vhod	L
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11