

Garant GRIDLINE

**Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, Tip: DE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948202 DE
GTIN	4062406074272
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitve računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa.

**Obseg dobave:**

Fikсно vgrajena **električna instalacija** obsega letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m, ventilator kot zaščito pred pregrevanjem.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Širina v G	40
------------	----

Globina v G	28
Mere pritisne kape	346×290 mm
Masa	97 kg
Širina	1000 mm
Globina	700 mm
Višina	1020 mm
Uporabna širina desne spodnje omare	223 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Uporabna širina leve spodnje omare	700 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------