

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja, Tip: IT**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948251 IT
GTIN	4062406074418
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločeno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitve računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa. Prostorsko varčno ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in predalom za shranjevanje kabla. Samopodporna, brezstopenjsko nastavljiva dvizžna vrata z oknom iz polikarbonata.

Lakiranje:

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	120 kg
------	--------

Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Višina	1620 mm
Globina v G	28
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm
Širina	1000 mm
Širina v G	40
Globina	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Uporabna širina leve spodnje omare	700 mm
Uporabna širina desne spodnje omare	223 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	L
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Pribor

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka

914221