

Garant GRIDLINE

**Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, Tip: CH****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948252 CH
GTIN	4062406074524
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitve računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa. Prostorsko varčno ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in predalom za shranjevanje kabla. Samopodporna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	1620 mm
--------	---------

Globina	700 mm
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Masa	120 kg
Globina v G	28
Širina v G	40
Širina	1000 mm
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm
Mere pritisne kape	346×290 mm
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Uporabna širina desne spodnje omare	223 mm
Uporabna širina leve spodnje omare	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	J
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221