

Garant**Delovne rokavice, par MASTER FIT OIL, Velikost rokavic: 7**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094307 7
GTIN	4062406074937
Razred artikla	01H

Opis

Izvedba:

Večnamenska rokavica s **tehnologijo pletenja 18-gauge** ter dvojno prevleko iz nitrila in peskanega nitrila. Strukturirana površina na dlani in prstih zagotavlja zelo dober oprijem v olju. Brez DMF.

MASTER FIT OIL. S 3/4-prevleko iz nitrila prek členkov. Z njo so rokavice zelo primerne za mokro in oljnato delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Velikost rokavic	7
Serija	MASTER FIT
Kategorija zaščite	Kategorija II

Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388	4121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	250 mm
Barva	modra/oranžna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice