

HOLEX**Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desni, Tip: SET07****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC..0702..
ISO-oznaka držala	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	12 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	18 mm

Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Srednji premik L ₃	6,5 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Dolžina glave L ₁	22,5 mm
Dolžina glave L ₁	27,5 mm
Dolžina glave L ₁	40,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina vratu L ₄	8 mm
Širina vratu L ₄	10 mm
Širina vratu L ₄	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje