

**Garant****Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 1,91-Xmm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122440 1,91-X |
| GTIN                  | 4062406077525 |
| Razred artikla        | 11E           |

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Konveksni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke** tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122445/122505**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122440/122500** in **129100HE**.

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi nasledniki so art. 122415; 122425; 122435 in 122361 ter 122371.** Dobavni rok: 12 delovnih tednov

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izdelava po naročilu stranke:

možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Pridržujemo si pravico do prekomerne/pomanjkljive dobave v višini  $\pm 10\%$  (najmanj 1 kos).

**Tehnični opis**

|   |            |
|---|------------|
| Podajanje f v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm/v  |
| Standard                                    | DIN 6537 K |
| Dolžina utorov $L_c$                        | 20 mm      |
| Celotna dolžina L                           | 55 mm      |
| Ø držala $D_s$                              | 4 mm       |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Toleranca nazivnega $\emptyset$ | h7               |
| Število rezil Z                 | 2                |
| $\emptyset$ območja             | 1,91 - 2,99 mm   |
| Prevleka                        | TiAlN            |
| Rezalni material                | VHM              |
| Izvedba                         | 4xD              |
| Kot konice                      | 140 stopinj      |
| Držalo                          | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem           | ne               |
| Strategija odrezovanja          | HPC              |
| Polstandardno                   | da               |
| Barvni prstan                   | zelena           |
| Vrsta izdelka                   | Spiralni svedri  |

## Uporabniški podatki

|                            | Primernost       | $V_c$    | ISO-oznaka |
|----------------------------|------------------|----------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm           | pogojno primerno | 90 m/min | P          |
| Jeklo < 750 N/mm           | primerno         | 80 m/min | P          |
| Jeklo < 900 N/mm           | primerno         | 70 m/min | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm          | primerno         | 65 m/min | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm          | primerno         | 35 m/min | P          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno | 35 m/min | S          |
| GG(G)                      | primerno         | 70 m/min | K          |
| Uni                        | primerno         |          |            |
| mokro maks.                | primerno         |          |            |
| suho                       | primerno         |          |            |