

## Garant

### HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 14,06-Xmm



## Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 122760 14,06-X |
| GTIN                  | 4062406079628  |
| Razred artikla        | 11E            |

## Opis

### Izvedba:

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**.

**Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke** tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

### Napotek:

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122765**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122760 + 129100HE**.

### NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

**Priporočljivi nasledniki so art. 122715; 122725 in 122651.** Dobavni rok: 12 delovnih tednov

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izdelava po naročilu stranke:

možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Pridržujemo si pravico do prekomerne/pomanjkljive dobave v višini  $\pm 10\%$  (najmanj 1 kos).

## Tehnični opis

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Število rezil Z       | 2        |
| Standard              | DIN 6537 |
| Dolžina utorov $L_c$  | 83 mm    |
| Ø držala $D_s$        | 16 mm    |
| Celotna dolžina L     | 133 mm   |
| Toleranca nazivnega Ø | h7       |

|  |                  |
|--|------------------|
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,32 mm/v        |
| Ø območja                                    | 14,06 - 16,05 mm |
| Prevleka                                     | TiAlN            |
| Rezalni material                             | VHM              |
| Izvedba                                      | 6×D              |
| Kot konice                                   | 140 stopinj      |
| Držalo                                       | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem                        | da, s 25 bari    |
| Strategija odrezovanja                       | HPC              |
| Polstandardno                                | da               |
| Barvni prstan                                | zelena           |
| Vrsta izdelka                                | Spiralni svedri  |

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | pogojno primerno | 120 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         | 100 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         | 85 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         | 65 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno         | 35 m/min       | P          |
| Jeklo < 55 HRC               | primerno         | 28 m/min       | H          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno | 30 m/min       | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | pogojno primerno | 35 m/min       | S          |
| GG(G)                        | primerno         | 70 m/min       | K          |
| Uni                          | primerno         |                |            |
| mokro maks.                  | primerno         |                |            |
| Zrak                         | primerno         |                |            |

