

**Garant****HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 18,06-Xmm****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 122760 18,06-X |
| GTIN                  | 4062406079642  |
| Razred artikla        | 11E            |

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**.

**Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke** tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122765**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122760 + 129100HE**.

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi nasledniki so art. 122715; 122725 in 122651.** Dobavni rok: 12 delovnih tednov

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izdelava po naročilu stranke:

možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Pridržujemo si pravico do prekomerne/pomanjkljive dobave v višini  $\pm 10\%$  (najmanj 1 kos).

**Tehnični opis**

|   |           |
|---|-----------|
| Število rezil Z                             | 2         |
| Toleranca nazivnega Ø                       | h7        |
| Dolžina utorov $L_c$                        | 101 mm    |
| Celotna dolžina L                           | 153 mm    |
| Podajanje f v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,35 mm/v |
| Standard                                    | DIN 6537  |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ø držala D <sub>s</sub> | 20 mm            |
| Ø območja               | 18,06 - 20,05 mm |
| Prevleka                | TiAlN            |
| Rezalni material        | VHM              |
| Izvedba                 | 6×D              |
| Kot konice              | 140 stopinj      |
| Držalo                  | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem   | da, s 25 bari    |
| Strategija odrezovanja  | HPC              |
| Polstandardno           | da               |
| Barvni prstan           | zelena           |
| Vrsta izdelka           | Spiralni svedri  |

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | pogojno primerno | 120 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         | 100 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         | 85 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         | 65 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno         | 35 m/min       | P          |
| Jeklo < 55 HRC               | primerno         | 28 m/min       | H          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno | 30 m/min       | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | pogojno primerno | 35 m/min       | S          |
| GG(G)                        | primerno         | 70 m/min       | K          |
| Uni                          | primerno         |                |            |
| mokro maks.                  | primerno         |                |            |
| Zrak                         | primerno         |                |            |

