

 **KOMET****Obračalna rezalna ploščica KOMET®, K10, Oznaka: 14-6603****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Razred artikla	24T

**Opis****Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu. Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

**Primerno za:**

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090204 EN
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	K10
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	150 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		