

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8425, Oznaka: 14-6603****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 216770 14-6603 |
| GTIN | 4047109180086 |
| Razred artikla | 24T |

Opis**Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu. Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TOHX 090204 EN |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Zvrst | BK8425 |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 120 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 250 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 100 m/min | S |
| GG(G) | pogojno primerno | 150 m/min | K |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |