

 **KOMET****Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8425, Oznaka: 14-660****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 216770 14-660 |
| GTIN                  | 2050002046641 |
| Razred artikla        | 24T           |

**Opis****Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu.

**Primerno za:**

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

**Tehnični opis**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | TOHX 090204 EN                         |
| Radij rezila                      | 0,4 mm                                 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1                                      |
| Zvrst                             | BK8425                                 |
| Rezalni material                  | HM                                     |
| Vrsta izdelka                     | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

**Uporabniški podatki**

|  | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

|                              |                  |           |   |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| Al umetna masa               | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al (kratki odrezki)          | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si                  | pogojno primerno | 120 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         | 250 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         | 200 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         | 200 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno         | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | pogojno primerno | 100 m/min | S |
| GG(G)                        | pogojno primerno | 150 m/min | K |
| mokro maks.                  | primerno         |           |   |
| suho                         | pogojno primerno |           |   |