

Garant
Cirkularni rezkar, Karbidna trdina, Tip: 27XL

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Razred artikla	21Q

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P26

minimalni \varnothing vrtanja D: 22 - 37 mm

Notranji \varnothing d_1 : 15,5 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks} : 10,75 mm

Prevesna dolžina L_1 : 25 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 180 mm

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	180 mm
\varnothing držala D_s h6	20 mm
Notranji \varnothing d_1	15,5 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	22 - 37 mm
maksimalna globina rezanja S_{maks}	10,75 mm
Izvedba držala	cilindrična
Prevesna dolžina L_1	25 mm

Držalo	DIN 6535 HA
za ploščico tip	P26
z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	21,5 mm
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219819
--	--------