

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214929 ST1400
GTIN	4045197706638
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,17 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	3,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 083608 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		