

**Garant****AN.U 120604, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215111 ST1400
GTIN	4045197702890
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Zelo čvrsta in dvostranska 4-rezilna obračalna ploščica.

Zaradi edinstvene geometrije obračalne ploščice izvrtina ne oslabi rezila.

### Podatki:

$a_{p \text{ maks}} = 12 \text{ mm}$ .

$a_p = 10 \text{ mm}$  (priporočilo).

### Pazi:

Ni primerno za rezkanje utorov v polno!

### Napotek:

Robljenje: Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 10 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB9520

Toleranca	K
ISO-oznaka obračalne ploščice	AN.U 120604
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje