

Garant**AN.U 120604, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215111 INOX
GTIN	4045197703101
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsta in dvostranska 4-rezilna obračalna ploščica.

Zaradi edinstvene geometrije obračalne ploščice izvrtina ne oslabi rezila.

Podatki:

$a_{p \text{ maks}} = 12 \text{ mm}$.

$a_p = 10 \text{ mm}$ (priporočilo).

Pazi:

Ni primerno za rezkanje utorov v polno!

Napotek:

Robljenje: Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 10 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Tip	INOX
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB9635

Toleranca	K
ISO-oznaka obračalne ploščice	AN.U 120604
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje