

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M12X75****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301309 M12X75 |
| GTIN | 4045197706782 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Cilindrična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6 | 12,5 mm |
| Uporabna dolžina L ₁ | 75 mm |
| Navoj M | M12×75 |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Previsna dolžina A | 94 mm |
| Zunanji Ø D | 31 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |