


**Garant****Vpenjalno držalo eco-VARIO-LINE, levo, Višina držala h: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273871 16
GTIN	4045197702258
Razred artikla	21W

**Opis****Primerno za :**

Nosilec rezila eco art. 273875.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (nosilec rezila eco).

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 78 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tehnični opis**

Višina držala h	16 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
L <sub>1</sub>	78 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	21 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serijska	Eco

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500