

**Garant**
**Vpenjalno držalo eco-VARIO-LINE, desno, Višina držala h: 25mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273870 25
GTIN	4045197702241
Razred artikla	21W

**Opis**
**Primerno za :**

Nosilec rezila eco art. 273874.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$  (nosilec rezila eco).

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina  $L_4$ : 30 mm

$L_1$ : 95,5 mm

$L_2$ : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Tehnični opis**

$L_2$	24,5 mm
Funkcijska širina $L_4$	30 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Višina držala h	25 mm
$L_1$	95,5 mm
Serijska	Eco

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	279910
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10