

Garant**Nosilec rezil eco-VARIO-LINE, desni, Širina zarezne w: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273874 5
GTIN	4045197702913
Razred artikla	21W

Opis**Primerno za :**

Vpenjalno držalo eco art. 273870 ali osnovno držalo art. 319145 RR/LR.

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 28 mm

L_3 : 28,5 mm

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	28 mm
Širina zarezne w	5 mm
L_3	28,5 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

