

**Garant****Nosilec rezil eco-VARIO-LINE, desni, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273874 6
GTIN	4045197702920
Razred artikla	21W

**Opis****Primerno za :**

Vpenjalno držalo eco art. 273870 ali osnovno držalo art. 319145 RR/LR.

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 28 mm

$L_3$ : 28,5 mm

**Tehnični opis**

Širina zareze w	6 mm
$L_3$	28,5 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	28 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

