

**Garant****Nosilec rezil eco-VARIO-LINE, levi, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273875 4
GTIN	4045197702951
Razred artikla	21W

**Opis****Primerno za :**

Vpenjalno držalo eco art. 273871 ali osnovno držalo art. 319145 RL/LL.

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 28 mm

$L_3$ : 28,5 mm

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	28 mm
$L_3$	28,5 mm
Širina zareze w	4 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

