

Garant**Nosilec rezil eco-VARIO-LINE, levi, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273875 6
GTIN	4045197702975
Razred artikla	21W

Opis**Primerno za :**

Vpenjalno držalo eco art. 273871 ali osnovno držalo art. 319145 RL/LL.

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 28 mm

L_3 : 28,5 mm

Tehnični opis

Širina zareze w	6 mm
L_3	28,5 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	28 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

