

**Garant****Vpenjalni trn za rezkarje z navojem cilindrična oblika, HSK-A 63, Navoj M × dolžina L1: M12X100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307042 M12X100
GTIN	4045197706980
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Cilindrična oblika.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374–301379 in št. 301361–301368.

**Tehnični opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Navoj M	M12X100
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	100 mm
Previsna dolžina A	126 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	12,5 mm

Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje