

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem cilindrična oblika, HSK-A 63, Navoj M x dolžina L1: M10X25****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 307042 M10X25 |
| GTIN | 4045197706911 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Cilindrična oblika.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301358, reducirni nastavek art. 301359, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374–301379 in št. 301361–301368.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|---------|
| Uporabna dolžina L ₁ | 25 mm |
| Navoj M | M10x25 |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Previsna dolžina A | 51 mm |
| Ø izvrtine D ₁ | 10,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |