

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308566 8
GTIN	4045197703514
Razred artikla	31C

Opis
Izvedba:

- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Obdelane funkcijske površine PSC-notranje konture.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalni Ø D₁: 8 mm

Previsna dolžina A: 75 mm

Zunanji Ø D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Previsna dolžina A	75 mm
Ø D ₂	21 mm

Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	PSC 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Podstavna omara	354290
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1