

**Garant**
**Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 12mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308566 12     |
| GTIN                  | 4045197703538 |
| Razred artikla        | 31C           |

**Opis**
**Izvedba:**

- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Obdelane funkcijske površine PSC-notranje konture.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalni Ø D<sub>1</sub>: 12 mm

Previsna dolžina A: 75 mm

Zunanji Ø D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Tehnični opis**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 12 mm |
| Ø D <sub>2</sub>           | 24 mm |
| Previsna dolžina A         | 75 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji Ø D                                  | 32 mm                             |
| Trn za rezkarje                              | PSC 40 kratka                     |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 26623-1                       |
| z notranjim hlajenjem                        | da                                |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 µm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Vrsta izdelka                                | Nakrčevalna vpenjalna glava       |

## Pribor

|   |               |
|---|---------------|
| Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm | 354240 6-12   |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1                          | 354210 SU1    |
| Hladilna enota Tip CU1                                  | 354215 CU1    |
| Podstavna omara   | 354290        |
| Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm  | 354235 9,1-12 |