

**Garant****Sticksvärd HSS, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 26/4,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273556 26/4,1
GTIN	4062406080655
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	4,1 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	26 mm
för max. arbetsstycke-Ø	80 mm
totallängd L	110 mm
Skärmaterial	HSS
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

