

**Garant****Sticksvärd HSS, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273556 32/3,1
GTIN	4062406080679
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

för max. arbetsstycke-Ø	100 mm
Spårbredd w	3,1 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
totallängd L	150 mm
Skärmaterial	HSS
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

