

**Garant****Sticksvärd HSS, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273556 32/2,2
GTIN	4062406080662
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
Spårbredd w	2,2 mm
för max. arbetsstycke-Ø	60 mm
totallängd L	150 mm
Skärmaterial	HSS
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

