

Garant**Sticksvärd HSS, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/5,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273556 32/5,1
GTIN	4062406080693
Artikelklass	21U

Beskrivning**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

för max. arbetsstycke-Ø	120 mm
Spårbredd w	5,1 mm
Bladhöjd h ₅	32 mm
totallängd L	150 mm
Skärmaterial	HSS
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

