

**Garant****APMT 133520 TR, HB7520, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 133520 TR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		