

**Garant****Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M14-33****Beställningsdata**

Ordernummer	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  - Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
  - **GARANT** – med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 7388-1

längdkompensering tryck: 24 mm

längdkompensering drag: 24 mm

Utvändig-Ø D: 79 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 138 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-kapacitetsområde	M14 – M33
längdkompensering tryck	24 mm
Utvändig-Ø D	79 mm
längdkompensering drag	24 mm
utkragningslängd A-mått	138 mm
Invändig diameter D <sub>1</sub>	48 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335440 14
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335640 12
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335640 25
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335440 12
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335440 18

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335640 18
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335640 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335440 22
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335640 28
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335440 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335640 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335440 20
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335440 25
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335640 11
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335440 28
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335440 16
Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335640 22
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335640 20
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308720 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40