

Garant**Gängtappschuck, SK 50, Gäng-kapacitetsområde: M14-33****Beställningsdata**

Ordernummer	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
 - Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
 - **GARANT** – med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphysor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 7388-1

längdkompensering tryck: 24 mm

längdkompensering drag: 24 mm

Utvändig-Ø D: 79 mm

Invändig diameter D₁: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 133 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	79 mm
utkragningslängd A-mått	133 mm
längdkompensering drag	24 mm
Gäng-kapacitetsområde	M14 – M33
Invändig diameter D ₁	48 mm
längdkompensering tryck	24 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335640 28
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335640 18
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335640 16
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335440 18
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335440 16
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335440 22
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335640 20
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Momentinsats fördragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335440 20
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335640 22
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335640 12
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335440 14
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335640 25
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335440 25
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335640 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335440 12
Momentinsats fördragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335640 11
	335440 11

Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Specialdragtapp, utan innergäntätad passar för konor 50	308720 50
Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335440 28