

Garant**Gängtappschuck, HSK-A 63, Gäng-kapacitetsområde: M14-33****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 334652 M14-33 |
| GTIN | 4045197708090 |
| Artikelklass | 31P |

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
 - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
 - **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och flerooperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: DIN 69893

längdkompensering tryck: 17,5 mm

längdkompensering drag: 17,5 mm

Utvändig-Ø D: 86 mm

Invändig diameter D₁: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 141 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Invändig diameter D_1 | 48 mm |
| längdkompensering drag | 17,5 mm |
| Gäng-kapacitetsområde | M14 – M33 |
| längdkompensering tryck | 17,5 mm |
| Utvändig- \emptyset D | 86 mm |
| utkragningslängd A-mått | 141 mm |
| fäste | HSK-A 63 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Produktslag | Gängskärningschuck |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 28 mm | 335440 28 |
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 16 mm | 335440 16 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 22 mm | 335640 22 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 25 mm | 335640 25 |
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 18 mm | 335440 18 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 20 mm | 335640 20 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 12 mm | 335640 12 |
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 22 mm | 335440 22 |
| | 335440 14 |

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

335640 14

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 18 mm

335640 18

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 20 mm

335440 20

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335640 16

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 28 mm

335640 28

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335440 11

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335640 11

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

335440 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 25 mm

335440 25