

Garant**Gängtappschuck, HSK-A 100, Gäng-kapacitetsområde: M14-33****Beställningsdata**

Ordernummer	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
 - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
 - **GARANT** – med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroptionsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: DIN 69893

längdkompensering tryck: 17,5 mm

längdkompensering drag: 17,5 mm

Utvändig-Ø D: 86 mm

Invändig diameter D₁: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 144 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-kapacitetsområde	M14 – M33
längdkompensering drag	17,5 mm
utkragningenslängd A-mått	144 mm
längdkompensering tryck	17,5 mm
Utvändig-Ø D	86 mm
Invändig diameter D ₁	48 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335440 28
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335640 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335640 22
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335640 25
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335640 20
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335640 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335440 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335440 11
	335640 14

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 18 mm

335440 18

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 28 mm

335640 28

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335440 16

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

335640 12

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 18 mm

335640 18

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 20 mm

335440 20

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 25 mm

335440 25

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 22 mm

335440 22

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

335440 12