

Garant**Hylschuck, extra smal., SK 40 A = 160, spännvidd: 2-6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300784 2-6
GTIN	4045197708373
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Utvändig och invändig kona slipade.**
- **Skaften hårdbearbetade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Spännhylsan spänns bakifrån via en spännskruv genom chucken, ingen spännmutter behövs!**

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806,

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835,

GARANT spännhylsor nr 309563,

ALBRECHT spännhylsor nr 309572 – 309573.

Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm

utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
	308801 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40