

Garant**Hylschuck, extra smal., HSK-A 63 A = 120, spännvidd: 2-6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Bearbetade HSK-funktionsytor.
- Skaften hårbearbetade.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Spännhylsan spänns med en spänskruv bakifrån genom chucken, ingen spänmutter behövs!

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spänskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890, **GARANT** späntänger nr 309563.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
spännvidd	2 - 6 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm

Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	HSK-A 63 A = 120
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck