

Garant**Spännhylschuck, extra smal., SK 40 A = 120, spännvidd: 2-6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300782 2-6 |
| GTIN | 4045197708366 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Utvändig och invändig kona slipade.**
- **Skaften hårdbearbetade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Spännhylsan spänns bakifrån via en spännskruv genom chucken, ingen spännmutter behövs!**

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806,

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835,

GARANT spännhylsor nr 309563,

ALBRECHT spännhylsor nr 309572 – 309573.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------|
| utkragningslängd A-mått | 120 mm |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| spännvidd | 2 - 6 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₁ | 9,6 mm |
| Utvändig-Ø D | 27 mm |
| fäste | SK 40 A = 120 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Spänntångchuck |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |

| | |
|---|-----------|
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |