



Modulärt skruvstycke, långt, Backbredd A: 125mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 362105 125 |
| GTIN | 2050001774262 |
| Artikelklass | 35G |

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passspårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-------------|
| spännvidd b | 320 mm |
| grundhållarhöjd G | 40 mm |
| backhöjd C | 40 mm |
| färgkod för passande tillbehör | Gerardi 125 |
| tvärgående passpår n | 16 mm |
| längsgående passpår l | 16 mm |
| Backbredd A | 125 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| totallängd L | 520 mm |
| vikt | 18,3 kg |
| maximal spännkraft vid 60 Nm | 25 kN |
| Serie | Gerardi 125 |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm | 362160 12/16 |
| Rörlig back (styck) För backbredd 125 mm | 362143 125 |
| Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm | 362160 18/16 |
| Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 125 mm | 362146 125 |
| Spännelement komplett (styck) För backbredd 125 mm | 362144 125 |
| Prismatisk back (styck) För backbredd 125 mm | 362125 125 |
| Modulärt element rörligt (styck) För backbredd 125 mm | 362145 125 |
| Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm | 362160 16/16 |
| Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 125 mm | 362147 125 |
| Spännkonsoler, par För backbredd 125 mm | 362120 125 |
| Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm | 362160 20/16 |
| Modulärt element fast (styck) För backbredd 125 mm | 362150 125 |
| Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 125 mm | 362148 125 |
| Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm | 362160 14/16 |