




Modulärt skruvstycke, långt, Backbredd A: 150/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Artikelklass	35G

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passspårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

vikt	32 kg
totallängd L	580 mm
tvärgående passpår n	16 mm
färgkod för passande tillbehör	Gerardi 150
spännvidd b	360 mm
backhöjd C	50 mm
grundhållarhöjd G	50 mm

Backbredd A	150 mm
längsgående passpår I	16 mm
maximal spännkraft vid 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Vinklad överback (styck) För backbredd 150 mm	362130 150
Modulärt element fast (styck) För backbredd 150 mm	362150 150
Rörlig mellanback (styck) För backbredd 150 mm	362142 150
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 150 mm	362146 150
Prismatisk back (styck) För backbredd 150 mm	362125 150
Modulärt element rörligt (styck) För backbredd 150 mm	362145 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 150 mm	362148 150
Spännelement komplett (styck) För backbredd 150 mm	362144 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Prismatisk överback (styck) För backbredd 150 mm	362135 150
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 150 mm	362147 150
Spännkonsoler, par För backbredd 150 mm	362120 150
Rörlig back (styck) För backbredd 150 mm	362143 150