



Modulärt skruvstycke, långt, Backbredd A: 150/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Artikelklass	35G

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passspårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

grundhållarhöjd G	50 mm
totallängd L	680 mm
tvärgående passpår n	16 mm
vikt	35 kg
spännvidd b	460 mm
färgkod för passande tillbehör	Gerardi 150
backhöjd C	50 mm

längsgående passpår I	16 mm
Backbredd A	150 mm
maximal spännkraft vid 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Modulärt element fast (styck) För backbredd 150 mm	362150 150
Prismatisk överback (styck) För backbredd 150 mm	362135 150
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 150 mm	362147 150
Spännkonsoler, par För backbredd 150 mm	362120 150
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 150 mm	362146 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Rörlig back (styck) För backbredd 150 mm	362143 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Modulärt element rörligt (styck) För backbredd 150 mm	362145 150
Spännelement komplett (styck) För backbredd 150 mm	362144 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 150 mm	362148 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Vinklad överback (styck) För backbredd 150 mm	362130 150
Rörlig mellanback (styck) För backbredd 150 mm	362142 150
Prismatisk back (styck) För backbredd 150 mm	362125 150