

**markör, Skaft-Ø d: 20mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 358740 20 |
| GTIN | 4045197707499 |
| Artikelklass | 32B |

Beskrivning

Utförande:

Hölje av aluminium med Weldonskaft. Steglös inställning av förspänningskraften. Stegdjup 0,1–0,3 mm.

Fördel:

Ytkomprimering, därmed ingen försvagning av eller skador på materialet. Märkningshastigheten motsvarar den maxima matningen. Hög slitstyrka ger specialnålen lång livslängd. Lämplig för märkning av runda ytor. Kan användas i svarvar. Hög processsäkerhet. **Snabbt nålbytemöjligt** tack vare enkel utdragning. Kompenserar för ojämnheter i arbetsstycket på upp till 7 mm (beroende på utförandet).

Användningsdata:

För identifiering av olika material som aluminium, titan, stål, brons, koppar, mässing, plast osv. Med mindre nålspetsar går det även att skriva på material med en ythårdhet på upp till 57 HRC.

leveransinnehåll:

Strl. 12 – inklusive **3 nålar** nr 358745 strl. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Strl. 20 – inklusive **3 nålar** nr 358745 strl. 0,3 – 0,6 – 1,0.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|------------------|
| L | 73 mm |
| Skaft-Ø d | 20 mm |
| Ø D ₁ | 3 mm |
| Produktslag | Präglingsverktyg |

Tillbehör

| | |
|------------------------|------------|
| Reservnål Radie 0,5 mm | 358745 0,5 |
| Reservnål Radie 0,3 mm | 358745 0,3 |
| Reservnål Radie 0,8 mm | 358745 0,8 |
| Reservnål Radie 0,6 mm | 358745 0,6 |
| Reservnål Radie 1,0 mm | 358745 1,0 |