

**Mätur IP54, stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Artikelklass	42C

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsmätklockor med stötskydd, **skyddade mot stänkvatten, olja och smuts**. Mätspets på skaft med gummibälg, tätad i övre änden med skyddshylsa. Baksidan är tätad, klockglas och ytterring är tätt fästskruvade. Fästtappens Ø 8 mm h6.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
Höljes-Ø	58 mm
skalvärde	0,01 mm
mätområde	10 mm

mätkraft	0,7 - 1,6 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
Norm	DIN 878
IP-skyddsklass	IP 54
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 19/7	434900 19/7
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5

Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 19/8	434900 19/8
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 32	434900 32
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 40/10	434900 40/10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20

Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 19/11	434900 19/11
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 19/10	434900 19/10
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 19/9	434900 19/9
Glas för mätur Typ 58	432260 58