

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250042 25/12 |
| GTIN | 4045197710970 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------|
| Passande vändskär | CN.. 1204.. |
| Vändskärsstorlek | 12 mm |
| Fjäder-sats | 259044 2 |
| ISO-kod hållare | A25T PCKNR/L12 |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 32 mm |
| Fjäderstift-sats | 259047 2 |
| Mittförskjutning L_3 | 17 mm |
| Hävarm | 259015 2 |
| Underläggsplatta | 259031 2 |
| Hävarmsskruv | 259018 8 |
| totallängd L | 300 mm |
| Spännhöjd L_2 | 23 mm |
| Inställningsvinkel κ | 75 grad |
| Skaftdiameter D_s | 25 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3xD |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Fjäderstiftsats10 delar Typ 2 | 259047 2 |
| Hävarmsskruv Typ 8 | 259018 8 |
| Hävarmsskruv Typ 2 | 259018 2 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Underläggsplatta Typ 2 | 259031 2 |
| Fjäder-sats10 delar Typ 2 | 259044 2 |
| Hävarm Typ 2 | 259015 2 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |