

**Garant****Koniska precisionsförsänkare 90°, TiAlN, Utvändig Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150170 40
GTIN	4045197710741
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla försänkare har 3 skäreppor**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare för väsentligt bättre prestanda.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	40 mm
Skafttolerans	h9
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	10 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
totallängd L	75 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		