

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251072 HB7020
GTIN	4045197711298
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160405L HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SG
spån-brytare: 3,2 mm
Skärdjup a_p : 1 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,5 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
spån-brytare	3,2 mm
spån-brytare	SG
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning